

# Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +85°C

## Power Utilities



The textile EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels. The gaskets are glued to the front panel. For an expanded temperature range up to +85°C.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Textile EMC gasket is affixed laterally on the front panel or in the groove of the right-hand profile as appropriate.

Profile seal is bonded onto the contact surface of the 19" bracket or of the rear angle and sets up the conductive connection to the U-shaped front panels

Temperature range -40 °C ... +85 °C

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Produktfamilie | Produkttyp | Passt zu |
|---------------|--------------|---------------------|----------------|------------|----------|
|---------------|--------------|---------------------|----------------|------------|----------|

|           |     |     |                                                                                             |                  |                                               |
|-----------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 21102-857 | 2 U | 10  | EuropacPRO,<br>PropacPRO,<br>RatiopacPRO AIR,<br>PropacPRO,<br>Rahmentyp-<br>Steckbaugruppe | Abschirmungs-Kit | Baugruppenträger,<br>Gehäuse,<br>Frontplatten |
| 21102-854 | 3 U | 100 | EuropacPRO,<br>PropacPRO,<br>RatiopacPRO AIR,<br>PropacPRO,<br>Rahmentyp-<br>Steckbaugruppe | Abschirmungs-Kit | Baugruppenträger,<br>Gehäuse,<br>Frontplatten |
| 21102-853 | 3 U | 10  | EuropacPRO,<br>PropacPRO,<br>RatiopacPRO AIR,<br>PropacPRO,<br>Rahmentyp-<br>Steckbaugruppe | Abschirmungs-Kit | Baugruppenträger,<br>Gehäuse,<br>Frontplatten |
| 21102-858 | 4 U | 10  | EuropacPRO,<br>PropacPRO,<br>RatiopacPRO AIR,<br>PropacPRO,<br>Rahmentyp-<br>Steckbaugruppe | Abschirmungs-Kit | Baugruppenträger,<br>Gehäuse,<br>Frontplatten |
| 21102-978 | 5 U | 10  | EuropacPRO,<br>PropacPRO,<br>RatiopacPRO AIR,<br>PropacPRO,<br>Rahmentyp-<br>Steckbaugruppe | Abschirmungs-Kit | Baugruppenträger,<br>Gehäuse,<br>Frontplatten |
| 21102-855 | 6 U | 10  | EuropacPRO,<br>PropacPRO,<br>RatiopacPRO AIR,<br>PropacPRO,<br>Rahmentyp-<br>Steckbaugruppe | Abschirmungs-Kit | Baugruppenträger,<br>Gehäuse,<br>Frontplatten |
| 21102-856 | 6 U | 100 | EuropacPRO,<br>PropacPRO,<br>RatiopacPRO AIR,<br>PropacPRO,<br>Rahmentyp-<br>Steckbaugruppe | Abschirmungs-Kit | Baugruppenträger,<br>Gehäuse,<br>Frontplatten |
| 21102-859 | 9 U | 10  | EuropacPRO,<br>PropacPRO,<br>RatiopacPRO AIR,<br>PropacPRO,<br>Rahmentyp-<br>Steckbaugruppe | Abschirmungs-Kit | Baugruppenträger,<br>Gehäuse,<br>Frontplatten |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

EMC gaskets (textile) are required for shielding the front panels.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**