

SBS-XX-SNR Schaltschrank für Sprinklersysteme



Der nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR-Schaltschrank bietet eine integrierte Lösung für selbstregelnde nVent RAYCHEM-Heizkabel in Sprinkler-Frostschutzanwendungen. Er bietet Mehrfachschaltung, Mehrfachsensor und Mehrfachsteuerung mit integriertem elektrischem Schutz und automatischer Redundanzschaltung gemäß BS EN 12845:2008. Eine Stromversorgung von 400 V AC (3-phasig) ist erforderlich.

EIGENSCHAFTEN

Einfacher und schneller Anschluss mehrerer Heizkreise direkt an den Schaltschrank

High capacity, with 2-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Vollständig integriertes System: alle Verbindungen, Schaltschutz- und Sicherheitsgeräte sind im Schaltschrank integriert

Energieeffizient: mit je zwei digitalen Rohranlege-Reglergeräten pro Sprinklerleitung und digitaler Temperaturrückmeldung

Zuverlässiges Komplettsystem aus einer Hand, das speziell für den Frostschutz von Sprinkleranlagen entwickelt wurde

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Schutzart:	IP65
Schutzart:	Miniatur-/Fehlerstromschutzschalter
Gehäusewerkstoff:	Stahl
Montage:	Wandmontage
Überspannungsschutz:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Anzahl der Schutzschalter	Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Höhe
185780-000	SBS-02-SNR	2	16 A, Type C	32 A	2	600 mm

Katalognummer	Artikelname	Anzahl der Schutzschalter	Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Höhe
012276-000	SBS-10-SNR	10	16 A, Type C	63 A	10	1000 mm
158834-000	SBS-08-SNR	8	16 A, Type C	63 A	8	1000 mm
278362-000	SBS-04-SNR	4	16 A, Type C	32 A	4	800 mm
300074-000	SBS-06-SNR	6	16 A, Type C	32 A	6	800 mm
712998-000	SBS-12-SNR	12	16 A, Type C	63 A	12	1000 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Breite	Tiefe
185780-000	SBS-02-SNR	600 mm	210 mm
012276-000	SBS-10-SNR	1000 mm	300 mm
158834-000	SBS-08-SNR	800 mm	300 mm
278362-000	SBS-04-SNR	800 mm	210 mm
300074-000	SBS-06-SNR	800 mm	210 mm
712998-000	SBS-12-SNR	1000 mm	300 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Das Produkt wird mit vollständigen Anschlussbildern und Schaltplänen ausgeliefert. Alle Arbeiten an Elektroanlagen müssen von einem qualifizierten Elektriker unter Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen ausgeführt werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT