


19"-Fachboden, ausziehbar, für Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg



Varistar, Novastar und Eurorack 19"-Fachboden, stationär mit 70 kg Tragfähigkeit, perforiert für einfache Montage.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Perforiert mit Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern

Statische Traglast 70 kg

Inklusive Teleskopschienen

Verriegelung mit Knebelschloss möglich

St, 1,5 mm

Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern

Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Fachboden

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21130-352	Gerätechboden	600mm	382mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21130-353	Fachboden ausziehbar	600mm	482mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21130-374	Fachboden ausziehbar	600mm	565mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21130-354	Fachboden ausziehbar	600mm	582mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21130-375	Fachboden ausziehbar	600mm	677mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21130-355	Fachboden ausziehbar	600mm	682mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21130-357	Fachboden ausziehbar	553mm	500mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21130-358	Fachboden ausziehbar, reduzierte Tiefe	553mm	500mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21130-372	Fachboden ausziehbar	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21130-373	Fachboden ausziehbar	400mm	477mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
22130-352	Fachboden ausziehbar	400mm	382mm	1	Lichtgrau	RAL 7035
22130-353	Fachboden ausziehbar	400mm	482mm	1	Lichtgrau	RAL 7035
22130-354	Fachboden ausziehbar	400mm	582mm	1	Lichtgrau	RAL 7035
22130-355	Fachboden ausziehbar	400mm	682mm	1	Lichtgrau	RAL 7035
22130-372	Fachboden ausziehbar	600mm	600mm	1	Lichtgrau	RAL 7035
22130-373	Fachboden ausziehbar	600mm	477mm	1	Lichtgrau	RAL 7035
22130-374	Fachboden ausziehbar	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Typ	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
22130-375	Fachboden ausziehbar	600mm	677mm	1	Lichtgrau	RAL 7035
27230-108	Fachboden ausziehbar	600mm	582mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
27230-109	Fachboden ausziehbar	600mm	682mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2			
Katalognummer	Oberfläche	Passt zu	Schnelles Schiff
21130-352	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21130-353	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21130-374	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21130-354	Pulverbeschichtet		No
21130-375	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21130-355	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21130-357	Pulverbeschichtet		No
21130-358	Pulverbeschichtet		No
21130-372	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
21130-373	Pulverbeschichtet	Varistar CP	No
22130-352	Pulverbeschichtet		No
22130-353	Pulverbeschichtet		No
22130-354	Pulverbeschichtet		No
22130-355	Pulverbeschichtet		No

Katalognummer	Oberfläche	Passt zu	Schnelles Schiff
22130-372	Pulverbeschichtet		No
22130-373	Pulverbeschichtet		No
22130-374	Pulverbeschichtet		No
22130-375	Pulverbeschichtet		No
27230-108	Pulverbeschichtet		No
27230-109	Pulverbeschichtet		No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Montagewinkel zur Montage der Teleskopschienen am Gestell bitte separat bestellen

Knebelschloss bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE