


ATCA Frontplatten-Kit mit Federbelastung



AdvancedTCA Frontplatte für IEA-Griff mit Federkraftunterstützung (Plunger- oder Lever-Style) mit Druckgussstück in Al-Profil oder Edelstahl.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Frontplatte (verstärkt mit Druckgussendstück)

ATCA-IEA-Griff mit Federkraftunterstützung

EMV-Textildichtung und Befestigungsmaterial

SPEZIFIKATIONEN

Breite Gestell:	6HP
Höhe Gestell:	8U
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Table 1/2


Katalognummer	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Tiefe (D)
20818-160	Edelstahl		1	Roh	Roh	1mm
20818-169	Aluminium	Passiviert	1	Roh	Roh	1mm

Katalognummer	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Tiefe (D)
20818-161	Edelstahl		1	Roh	Roh	1mm
20818-170	Aluminium	Passiviert	1	Roh	Roh	1mm

Table 2/2

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
20818-160	323.15mm	28.95mm	No
20818-169	323.15mm	28.95mm	No
20818-161	323.15mm	28.95mm	No
20818-170	323.15mm	28.95mm	No

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE