

Varistar CP Base Plate With Cable Entry

Power Utilities

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

MERKMALE

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Material	Produkttyp
21630-698	600 mm	300 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel
21630-642	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel
21630-643	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel
21630-644	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel
21630-645	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel
21630-646	600 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel
21630-647	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel
21630-699	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Material	Produkttyp
21630-700	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-701	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-702	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-703	600 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-704	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-648	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-705	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-649	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-650	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-651	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-652	800 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-653	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-706	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-707	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-708	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-709	800 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel
21630-710	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Schaltschrank- /Gestellsockel

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE