

DC-Lüfter

Axiallüfter, 119 mm, mit DC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Axialer 119 mm DC-Lüfter, mit Stecker für Anschlussleitung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Passt zu	Breite	Länge	Höhe	Spannung DC	Luftstrom
60713-600	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h
20713-242	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
20713-241	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-240	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h

Table 2/2

Katalognummer	Geräuschpegel	Strom	Max. statischer Druck	Umgebungstemperatur	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1	No
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1	No
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1	No
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1	No
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE