

Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection

Power Utilities

Telescopic Tip-Over Protection for ballance protection with 150Kg at full extension and lateral and rear cable management possibilities.

MERKMALE

Telescopic Tip-Over Protection with max. 150 kg at full extension

Lateral and rear cable entry possible

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Oberfläche
24630-044	100 mm	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-045	100 mm	600 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-046	100 mm	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-047	100 mm	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-048	100 mm	800 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-049	100 mm	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-085	100 mm	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-086	100 mm	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-050	200 mm	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Oberfläche
24630-051	200 mm	600 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-052	200 mm	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-053	200 mm	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-054	200 mm	800 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-055	200 mm	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-087	200 mm	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
24630-088	200 mm	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Material	Produkttyp	Typ
24630-044	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-045	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-046	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-047	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-048	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-049	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-085	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-086	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-050	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-051	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz

Katalognummer	Material	Produkttyp	Typ
24630-052	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-053	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-054	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-055	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-087	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz
24630-088	Stahl	Schaltschrank-/Gestellsockel	Kippschutz

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Only for use in conjunction with plinth or mobile plinth.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE