


E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-Modbus



Stabförmiger Sensor E650C-R zur kombinierten Messung von Temperatur- und Feuchtwerten in Dachrinnen und angrenzenden Bereichen, wie Flachdächern und Fallrohren, zur Verwendung mit Elexant 650c-Modbus. Robuste Ausführung aus Messing, voll gekapselt. Äußerst kompakte Bauweise mit axialem Kabelabgang und Gewindebolzen zur Fixierung in der Position. Optionale Montageplatte für den Sensor E650C-R kann mit Höhenverstellung des Sensors über der Montagefläche verwendet werden. Die Montageplatte kann durch Biegen an die Einbaustelle angepasst werden und dann durch Kleben oder Löten befestigt werden. Für geeignete Materialkombinationen in Dachrinnen- und Flachdachanwendungen stehen zwei Materialvarianten zur Verfügung.

EIGENSCHAFTEN

Kabelanschluss: Axial

Anschlusskabel: 4 x 0.5 mm²

Temperaturbereich für Feuchtemessung: -20°C to 30°C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Kommunikation	Tiefe	Explosionsgefährdeter Bereich	Höhe	Schutzart
1244-022799	E650C-R-BRACKET-CU	Nein	80 mm	Nein	2 mm	IP68
1244-022798	E650C-R-BRACKET-ZN	Nein	80 mm	Nein	2 mm	IP68
1244-022795	E650C-R	Nein	96 mm	Nein	14 mm	IP68

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Messbereich	Breite
1244-022799	E650C-R-BRACKET-CU		132 mm

Katalognummer	Artikelname	Messbereich	Breite
1244-022798	E650C-R-BRACKET-ZN		132 mm
1244-022795	E650C-R	-20 to 30 °C	14 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT