

NGC-40-Serie, Temperaturbegrenzermodul



nVent RAYCHEM NGC-40 Serie – Das Temperaturbegrenzer-Modul ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer-Modul. Kann mit bis zu 3 Temperatureingängen für Drei-Phasen-Begleitheizungsschaltungen verwendet werden, wobei ein Ausgang für das Schaltschütz und ein anderer für eine externe Alarmmeldung bestimmt ist. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann über den digitalen Eingang, die Benutzerschnittstelle (Touch 1500) oder nVent RAYCHEM Supervisor zurückgesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

Mit DIN-Schiene als Bestandteil des DIN-40-Systems

LED-Anzeigen für verschiedene Statuszustände

Drücken Sie die Tasten, um den neuen Auslösepunkt zu bestätigen und die Auslösung und die Alarmerücksetzung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Nennspannung	Nennspannungstyp	Anzahl der Temperaturfühler-Eingänge	Höhe	Breite
1244-010700	NGC-40-SLIM	24 V	DC	3	87 mm	45 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Tiefe
1244-010700	NGC-40-SLIM	106.4 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT