

TTDM-128-Auswerteeinheit

nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 ist eine Alarmkonsole, die Sensorkabel mit einer Länge von bis zu 1500 m und ein Netzwerk von bis zu 126 TraceTek-Fernmodulen direkt überwacht. Dies kann eine Kombination aus Sensor-Interface-Modulen (TTSIM), Relaismodulen (TT-NRM) oder zusätzlichen TTDM-128-Modulen sein. Jeder Sensorstromkreis erkennt, lokalisiert und verfolgt Leckagen unabhängig von anderen an das Modul angeschlossenen Stromkreisen. Wenn Leckagen erkannt werden, gibt das Modul einen Alarm aus, schließt die Relaiskontakte, schaltet eine LED an der Vorderseite ein und zeigt die Schaltkreisidentifikation und die Position auf dem alphanumerischen Display an.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Einrichtung und Bedienung

Umfassende Netzwerk- und digitale Kommunikationsfunktionen: multiple event tracking capability for up to 127 independent sensor circuits; dry contacts and RS232/RS485 Modbus communication, with a 4-20 mA analog output option

Der Ereignisverlauf kann über das Bedienfeld (oder über die serielle Schnittstelle) abgerufen werden, um die Art des Ereignisses, die Uhrzeit, den Ort und andere Parameter für alle Sensorereignisse oder Benutzereingriffe zu ermitteln

Nichtflüchtiger Speicher für Ereignisverlauf, Einrichtung und Netzwerkkonfiguration

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe:	85 mm
Höhe:	240 mm
Breite:	300 mm
Betriebstemperatur:	0 – 50 °C
Display:	LCD
Relaiskontakte:	Leckage: 1 DPDT. Service: 1 DPDT. Störung: 1 DPDT

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Nennspannung	Versorgungsspannungstyp
P000000091	TTDM-128	115 V, 230 V	AC
P000000092	TTDM-128-24V	24 V	AC/DC

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT