


Inpac Tragschiene zur Befestigung von Führungsschienen, 75 TE

KATALOGNUMMER

20828-130



Die Tragschiene ermöglicht die Montage von Führungsschienen. In Verbindung mit einer Z-Schiene nach DIN können Anschlüsse montiert werden. Eine Backplane kann direkt auf die Schiene montiert werden, wenn ein Gewindeeinsatz verwendet wird.

MERKMALE

4 Tragschienen zur Befestigung von Führungsschienen. In diese Führungsschienen können Steckbaugruppen oder Leiterkarten eingeschoben werden.

Tragschiene kann auch dazu verwendet werden, eine Montageplatte nach Kundenvorgaben zu befestigen

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Stützschiene

Produktfamilie: Inpac

Material: Stahl

Oberfläche: Aluminium verzinkt

Farbe: Aluminium

Breite Gestell: 75HP

Länge: 410mm

Anzahl Verpackungen: 4

Net Weight: 0.748kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Auf der Vorderseite können keine Gewindeeinsätze verwendet werden. Für die Backplane-Montage sind bei den hinteren horizontalen Schienen Gewindeeinsätze erforderlich. Für die Montage der Anschlüsse sind bei den hinteren horizontalen Schienen Gewindeeinsätze und Z?Schienen erforderlich.

Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, (64568-078, -079 and -080) kann nicht auf Steckplatz 1 verwendet werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE