


Varistar CP, Luftabschottungsblendensatz, 600 mm, RAL 7021

KATALOGNUMMER

21630-140



Abschlussblende für 600 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.

MERKMALE

Blenden verhindern die Vermischung von warmer Abluft mit kalter Zuluft

Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich

Für 19 Zoll Ebene, unten und oben

Blenden geschlossen

Luftabschottungsblenden für 600 mm breite Schränke

Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Produktfamilie: Varistar CP

Typ: Blindplatte

Material: Stahl

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Breite: 600mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY**ERICO****HOFFMAN****ILSCO****SCHROFF****TRACHTE**