


Seitenwand-Eckprofil für Kassette, Tiefe der Leiterplatte 220 mm

KATALOGNUMMER

34813-102



Seitenwand-Eckprofil für Kassette, Leiterplattentiefe 160 und 220 mm.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Eckprofil (oben und unten)

Integrierte seitliche Nut im Eckprofil zum Einbau einer Leiterplatte

Seitenwand der Kassette wird mit zwei Komponenten aufgebaut

Blech wird zwischen zwei Eckprofile eingeschoben

PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 1

Tiefe (D): 227mm

Oberfläche: Passiviert

Länge (L): 220mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Eckprofil

Passt zu: Kassetten


Net Weight: 0.059kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenblech bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE