

Interscale, Gehäuse, Desktop-Ausführung, nicht perforiert



Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz.
Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF
und entwickelt nach IEC 60297-3-109.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen

Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt

Integrierter EMV-Schutz

Schutzart bis IP 30

Farbe RAL 7016

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium; Stahl
Typ:	Desktop
Produktfamilie:	Interscale
Schutzart:	IP30
Farbcode:	RAL 7016
Produkttyp:	Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Anzahl Verpackungen	Breite	Tiefe	Kühlung	Farbe
14820-133	43.7mm	1	132.6mm	132.6mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-134	43.7mm	1	133mm	177mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-155	43.7mm	1	221mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-175	43.7mm	1	310mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-195	43.7mm	1	399mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-197	43.7mm	1	399mm	310.35mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-255	88.1mm	1	221mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-275	88.1mm	1	310mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-295	88.1mm	1	399mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-297	88.1mm	1	399mm	310.35mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-375	132.6mm	1	310mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-395	132.6mm	1	399mm	221.45mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau
14820-397	132.6mm	1	399mm	310.35mm	Nicht perforiert	Anthrazitgrau

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Schnelles Schiff
14820-133	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No

Katalognummer	Oberfläche	Schnelles Schiff
14820-134	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-154	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-155	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-175	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-195	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-197	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-254	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-255	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-275	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-295	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-297	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-375	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-395	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No
14820-397	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE