


Rückwand für HF-Kassetten, mit 1 Ausbruch für einen Steckverbinder, 3 HE, 10 TE

KATALOGNUMMER

30809-642



Rückwand für eine HF-Kassette mit Ausbruch für einen Steckverbinder für die einfache Montage des Steckverbinders durch den Benutzer. In Übereinstimmung mit EN 60603-2.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Rückwand für HF-Kassette, mit Ausbruch für einen Steckverbinder

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 10HP

Anzahl Verpackungen: 1

Material: Aluminium

Produkttyp: Seitenwand

Typ: Rückwand

Passt zu: Rahmentyp-Steckbaugruppe

Gross Weight: 0.016kg


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Rückwand für HF-Kassetten kann im Frontplatten-Konfigurator bearbeitet werden.

Die Ausbrüche in der Rückwand passen für die folgenden EN 60603 (DIN 41612) Steckverbindertypen: 7 HPB, C, D, R10 - 28 HPB, C, D, R, F, H, MF, MH. Rückwände mit Ausbrüchen für Steckverbinder verringern die Wirksamkeit der EMV-Abdichtung.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körnerverletzung sowie

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE