


Novastar Tiefenstrebe

Tiefenstrebe, die in Abschnitten von 1 HE einstellbar ist.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Montage an den Schrankholmen

In 1 HE-Schritten einhängbar

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Halterung

Table 1/2

Katalognummer	Tiefe	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Typ	Verpackungseinheit
27230-167	500mm	Stahl	Aluminium verzinkt	2	Tiefenraster	Paar
27230-168	600mm	Stahl	Aluminium verzinkt	2	Tiefenraster	Paar
27230-169	800mm	Stahl	Aluminium verzinkt	2	Tiefenraster	Paar
27230-170	900mm	Stahl	Aluminium verzinkt	2	Tiefenraster	Paar

Katalognummer	Tiefe	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Typ	Verpackungseinheit
27230-171	1000mm	Stahl	Aluminium verzinkt	2	Tiefenraster	Paar

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
27230-167	No
27230-168	No
27230-169	No
27230-170	No
27230-171	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE