


## Leiterplattenwinkel



Die Leiterplattenhalterungen ermöglichen die Befestigung einer Leiterplatte an der Frontplatte. Erhältlich in verschiedenen Materialien.



MERKMALE

Zur Befestigung der Leiterkarte an der Frontplatte

SPEZIFIKATIONEN

- Produkttyp:** Halterung
- Passt zu:** Frontplatten
- Typ:** Leiterplattenhalterung

Table 1/2

Katalognummer	Material	Anzahl Verpackungen	Entflammbarkeitsklasse	Tiefe	Höhe	Breite
60807-181	Zinklegierung	1		8.6mm	11.1mm	10.2mm
60807-011	Polybutylenterephthalat	1	UL® 94V-0			
60807-211	Polybutylenterephthalat	1	UL® 94V-0			
60807-183	Polybutylenterephthalat	1	UL® 94V-0			
60807-203	Zinklegierung	1				

Table 2/2

Katalognummer	Gewindegröße	Gewindeart	Schnelles Schiff
60807-181	M2.5	Metrisch	No
60807-011			No
60807-211			No
60807-183			No

Katalognummer	Gewindegröße	Gewindeart	Schnelles Schiff
60807-203			No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**