

Varistar CP Verkabelungs-Rack



Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.

MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Statische Traglast bis zu 1600 kg

Schutzart IP 20

Installation verschiedener Netzwerkgeräte möglich

Integriertes vertikales und horizontales Kabelmanagement

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Gestell

Material: Stahl

Rahmenmaterial: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Höhe	Rahmenfarbcod	Verkleidungsfarbe
10630-028	42U	Stahl	Schwarzgrau	2000mm	RAL 7021	Schwarzgrau
10630-027	42U	Stahl	Schwarzgrau	2000mm	RAL 7021	Schwarzgrau

Table 2/3

Katalognummer	Breite	Tiefe	Statische Last	Verkleidungsfarbcode	Anzahl Verpackungen	Dynamische Belastung
10630-028	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf
10630-027	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf

Table 3/3

Katalognummer	Oberfläche	Schnelles Schiff
10630-028	Pulverbeschichtet	No
10630-027	Pulverbeschichtet	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE