


Varistar CP Schwerlastquerträger für seismischen Rahmen



Seitliche Tiefenstrebe zur Stütze von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Schrank für eine statische Last von 1600 kg. Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene in 25 mm-Abständen.

MERKMALE

Seitliche Tiefenstrebe zur Stütze von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten verstärkten Schrank für eine statische Last von 1600 kg

Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene im 25 mm-Raster.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Passt zu	Material	Oberfläche	Farbe	Farbcode	Tiefe
24630-155	Varistar CP	Stahl	Pulverbeschichtet	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm
24630-154	Varistar CP	Stahl	Pulverbeschichtet	Schwarzgrau	RAL 7021	900mm
24630-152	Varistar CP	Stahl	Pulverbeschichtet	Schwarzgrau	RAL 7021	600mm
24630-153	Varistar CP	Stahl	Pulverbeschichtet	Schwarzgrau	RAL 7021	800mm

Table 2/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24630-155	4	Paar	No

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
24630-154	4	Paar	No
24630-152	4	Paar	No
24630-153	4	Paar	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE