

Interscale für Mini-ITX, Konduktionsgekühlt



Small-Form-Factor-Gehäuse mit integrierter EMV-Abschirmung und Konduktionskühlung für Mini-ITX-Boards, basierend auf der innovativen und flexiblen nVent SCHROFF Interscale-Plattform.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte

Ausbruch für Mini ITX I/O-Blende, Versorgungsstecker (Phoenix Contact, 0710028) und Netzschalter (Schurter, MCS 18 Front)

Integrierter EMV-Schutz

Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen, und Bedruckung erhältlich

Starre Konstruktion mit nur vier Schrauben

Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte

Farbe RAL 7016

SPEZIFIKATIONEN

Höhe:	94mm
Tiefe:	189mm
Material:	Aluminium
Typ:	Desktop
Produktfamilie:	Interscale
Schutzart:	IP30
Farbcode:	RAL 7016

Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Table 1/2						
Katalognummer	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Kühlung	Farbe	Oberfläche	Breite
14830-005	10-mm-Rippen	1	Konduktionsgekühlt	Anthrazitgrau	Pulverbeschichtet	184mm
14830-006	20-mm-Rippen	1	Konduktionsgekühlt	Anthrazitgrau	Pulverbeschichtet	184mm

Table 2/2	
Katalognummer	Schnelles Schiff
14830-005	No
14830-006	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nur das aufgeführte Interscale-Zubehör ist kompatibel.

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE