

nVent CADDY Hook-and-Loop-Kabelbefestigung – vorgeschchnittene Rolle



Die nVent CADDY Hook-and-Loop-Kabelbefestigung – vorgeschchnittene Rolle ist ein flexibles und werkzeugfreies Kabelmanagement-Zubehör, das Auftragnehmer bei der Ordnung von Kabelkanälen unterstützt. Diese wiederverwendbare Kabelmanagementlösung wird in einer vorgeschrittenen Rolle geliefert, um die Effizienz zu maximieren und Kabelbeschädigungen durch zu festes Anziehen zu vermeiden. Diese verleiht sowohl permanenten als auch temporären Installationen ein sauberes und professionelles Aussehen, ohne Abfall zu verursachen. Ideal für Datenkabel und Anwendungen, die Vibrationen ausgesetzt sind.

MERKMALE

Verhindert ein zu starkes Anziehen der Kabel

Vorgeschritten – einfach die benötigte Länge abtrennen

Mehrere Streifen zu einem längeren Streifen zusammenfügen

Werkzeugfrei, sofort einsatzbereit

Wiederverwendbar – ideal für temporäre und permanente Installationen

Sauberer Abschluss und kein Abfall durch Umwickeln des Kabelbündels mit überschüssigem Material

UV-Beständigkeit

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge (L)	Breite (W)	A	Durchmesser (Ø)
HLR25P200	601032	Nylon, Polyester	25m	20 mm	200 mm	280 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe
HLR25P200	601032	Schwarz

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

