


Outdoor-Schrank Unibody VENT

Data Solutions



Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Doppelwandig, Al

Forcierte Entwärmung durch einen Ventilator in der Seitenwand, max. 35 W/K

IP 55

Einteiliges Innengehäuse mit abnehmbarer Außenverkleidung

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilie	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe
---------------	------------	----------------	--------------	------	--------	-------

11249-007	Outdoor-Schaltschrank	Unibody	16U	930mm	700mm	500mm
11249-012	Outdoor-Schaltschrank	Unibody	25U	1330mm	700mm	500mm
11249-009	Outdoor-Schaltschrank	Unibody	20U	1100mm	700mm	500mm

Table 2/3						
Katalognummer	Wandtyp	Türtyp	Zugang	Kühlung	EMV-Schirmung	Entspricht
11249-007	Doppelwandig	Einzeltür	Front	Belüftung per Lüfter	Nein	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-012	Doppelwandig	Einzeltür	Front	Belüftung per Lüfter	Nein	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-009	Doppelwandig	Einzeltür	Front	Belüftung per Lüfter	Nein	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3		
Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Oberfläche
11249-007	1	Pulverbeschichtet
11249-012	1	Pulverbeschichtet
11249-009	1	Pulverbeschichtet

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial für die Wandmontage bitte separat bestellen.

Weitere Sockelhöhen auf Anfrage.

Wandbefestigung und Winkelprofile bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE