

# ESE-Fangeinrichtungs-Remote-Tester-Kit



Der nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE)-Fangeinrichtungs-Remote-Tester ist ein vollständig autonomes Überwachungssystem für Vorblitzfangeinrichtungen (Early Streamer Emission Air Terminals, ESEAT), das keine zusätzlichen kostspieligen Hardware-, Software-, Überwachungs- oder Schnittstellensysteme erfordert. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie das Anmieten von Geräten zum manuellen Testen Ihres ESE-Systems vermeiden. Der nVent ERICO ESE-Fangeinrichtungs-Remote-Tester verfügt über drei LED-Leuchten, um Sie zu warnen, wenn Ihr ESEAT-, Tester- oder vollständiges System zu irgendeinem Zeitpunkt während des Tages nicht mehr funktionsfähig ist. Zur einfachen Überwachung sind die LED-Leuchten zur Anzeige, welcher Teil des Systems ausgetauscht werden muss, farbcodiert. Die Fernfunktion des nVent ERICO ESE-Fangeinrichtungs-Remote-Testers ermöglicht Benutzern das schnelle Sicherstellen, dass deren Blitzschutzsystem voll funktionsfähig ist und ihr Gebäude jederzeit geschützt ist.

## MERKMALE

Ermöglicht eine ununterbrochene, tägliche Überwachung des ESE-Systemstatus

Vollständig autonom

Erfordert keine zusätzliche Software oder kein zusätzliches Zubehör

Farbige LED-Leuchten zeigen teilespezifische Fehlfunktionen für einen schnellen und einfachen Austausch an

Einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme

Solarbetrieb für Nachhaltigkeit (keine Batterien erforderlich)

Hervorragende Korrosionsbeständigkeit auch in Umgebungen mit hohem Salzgehalt

Geeignet zur Verwendung mit einer Reihe an Blitzableitersystemen, einschließlich von Band, Litzenleitern zusätzlich zu isolierten Blitzableitern wie nVent ERICO ISO<sub>n</sub>V und nVent ERICO Ericore Leitern

LED-Leuchten sind in Entfernungen von bis zu 100 m sichtbar

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Material | Entspricht | Gehäuseschutzart | Impulsstrom (I <sub>imp</sub> ) | Statusanzeige | Arbeitstemperatur |
|---------------|----------|------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
|---------------|----------|------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|

|                    |                               |                                                                                |      |                    |     |              |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|--------------|
| SIREMOTETEST<br>ER | Edelstahl 316L<br>(EN 1.4404) | NF EN 62561-6<br>Klausel 6.6.4,<br>EN 60529, EN<br>13032-1:2004,<br>IEC® 60068 | IP68 | 100kA 10/350<br>µs | LED | -20 to 60 °C |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----|--------------|

Table 2/2

| Katalognummer  | Höhe  | Länge | Stückgewicht | Breite |
|----------------|-------|-------|--------------|--------|
| SIREMOTETESTER | 84 mm | 185mm | 1.25 kg      | 80 mm  |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kompatibel mit SI60I316RT „Early Streamer Emission“-Fangstange (separat erhältlich).

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE