

ESE Tester, I-Serie



Der nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Tester der I-Serie wurde entwickelt, um den ordnungsgemäßen Zustand aller nVent ERICO System 1000 ESE-Klemmen, SIXXi-Modelle, schnell zu testen. Leicht erkennbare, farblich kodierte Testergebnisse werden in dem geschlossenen Tester angezeigt, der mit einer Standard-9-Volt-Batterie betrieben wird. Bei einem Batterieausfall zeigt ein intermittierendes Signal an, dass ein Batteriewechsel erforderlich ist – so werden Ausfallzeiten und kostspielige Ausfälle vermieden. In Verbindung mit der Teleskopstange für den nVent ERICO ESE-Tester können Sie die ESE-Fangeinrichtung bis in 10m Höhe erreichen.

MERKMALE

Leicht und tragbar

Mobiles Testgerät misst schnell den Stromkreis der ESE-Fangeinrichtung mit Impulsen

Farblich kodierte Leiterkabel zum Anschluss an die ESE-Fangeinrichtung

Enthält zwei Auslöseklammern für einen sicheren Sitz an der ESE-Fangeinrichtung

Blinkende, farblich kodierte LED-Anzeigen der Testergebnisse der ESE-Fangeinrichtung

LED-Bildschirm zeigt den Zustand des Akkus an und erinnert daran, wenn der Akku ausgewechselt werden muss

Reaktionszeit von ca. sechs Sekunden für eine stabilisierte Messung

Extrem einfache Bedienung: verbinden – drücken – halten – ablesen

Inklusive Hartschalenkoffer für weiteren Schutz

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Tiefe	Breite	Höhe	Stückgewicht
SI-TESTER	26mm	89 mm	149 mm	0.95 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.