

# UFS nVent ERIFLEX Flexibar und IBSB Trägerbausatz



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Der Bausatz enthält eine Schiene und 24 Halteblöcke

Erstellen Sie bis zu drei Träger 650 mm (25.6"), die vier nVent ERIFLEX Flexibar aufnehmen können

Halteblöcke sind halogenfrei

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material              | Leiterstärke | Leiterbreite  | Höhe (H) | Länge (L) |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|-----------|
| UFS-KIT       | 553590        | Aluminum,<br>Polyamid | 2 - 8 mm     | 15.5 - 120 mm | 57.5 mm  | 2000mm    |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | A | B | Stückgewicht |
|---------------|---------------|------------|---|---|--------------|
|---------------|---------------|------------|---|---|--------------|

|         |        |       |       |       |        |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|
| UFS-KIT | 553590 | 30 mm | 24 mm | 15 mm | 2.3 kg |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der empfohlene Abstand zwischen den Trägern beträgt 400 mm (15 3/4").

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE