

nVent ERICO Cadweld Schweißmaterial, F20



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mischung besteht hauptsächlich aus Kupferoxid und Aluminium

Hauptsächlich für Erdungs- und Kontaktierungsanwendungen eingesetzt

Schweißmaterial befindet sich oben im Rohr und Ausgangsmaterial unten im Rohr

Verpackung nach Größe in Kunststofftuben mit Klarsichtkappen

Tuben in Kunststoffboxen mit Metallscheiben verpackt

Jede Schweißverbindung verwendet eine einzelne Scheibe

Nicht explosiv

Keine Selbstentzündung möglich

Bestimmung der Schweißmaterialanforderungen siehe nVent ERICO Cadweld-Verbindungsdetails

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht
115	163050	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht
150	163060	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung
200	163070	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung
25	163000	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung
250	163080	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung
32	163010	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung
45	163020	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung
500	163090	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung
65	163030	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung
90	163040	EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung
15	163590	

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE