

EB-12 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene



nVent ERIFLEX Verbindungs-, Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Schaltschrank anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter

Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss

Feste Stange

RoHS-konform


SPEZIFIKATIONEN

Material: Messing

Katalognummer	EB12	EB12BLK200
Artikelnummer	568610	568611
Anzahl Anschlüsse	12	12
Leitergröße, IEC	(2) Litzendraht 16–35 mm ² (10) 4 - 16 mm ² Stranded	(2) Litzendraht 16–35 mm ² (10) 4 - 16 mm ² Stranded
Größe Aderendhülsenleiter, IEC	(2) 10–35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²	(2) 10–35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²

Katalognummer	EB12	EB12BLK200
Leitergröße, UL	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) Litzendraht Nr. 6 (10) #8 - #6 Stranded	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) Litzendraht Nr. 6 (10) #8 - #6 Stranded
Max. Bemessungsstrom	250A	250A
Tiefe (D)	6mm	6mm
Höhe (H)	13 mm	13 mm
Breite (W)	120 mm	120 mm
A	105 mm	105 mm
B	9 mm	9 mm
Stückgewicht	0.07 kg	0.07 kg
Entspricht	IEC 61439,1	IEC 61439,1

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE