

Kompaktes Designlicht, TLCL



Diese energieeffiziente LED-Schrankleuchte hat vielfältige Montageoptionen, kann direkt auf 19"-Profilen und in jedes Gehäuse montiert werden und vereinfacht die Wartung vor Ort.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE

EAC

MERKMALE

Beschreibung: Ihr kompaktes Design macht es möglich, sie in fast jedem Gehäuse oder Gestell zu montieren. Die Lieferung enthält drei integrierte Befestigungssysteme z. B. Magnet-, Schraub- und Einschnappmethode und mit einem Verbindungskabel. Es wird mit einer Schutzkappe, einem elektronischen Schnellstart und Dreifachstecker geliefert (ein/aus, Türschalter, dauerhaftes Licht). Eine eingebaute Buchse ermöglicht das Arbeiten mit einem Türschalter, der auf Wunsch geliefert wird.

Lampen Typ: High Power LEDs.

Helligkeit: 945 Lm.

Stromverbrauch: 7,2 W.

Betriebstemperatur: -20 °C to +50 °C.

Abmessung: 448 x 54,5 x 26 mm.

Anschluß: 2x0,75 mm² Länge 150cm mit offenem Ende, 2x0,75 mm² mit Stecker für Türkontaktschalter

Zertifikate: CE, EAC.

Lieferumfang: 1 Leuchte mit fertigem Anschlusskabel, integriertem Magnet und Montageschrauben

Luminosity: 945 Lm

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kunststoff

Oberfläche: Strukturiert

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Spannung AC
TLCL87035	26mm	448mm	54.5mm	Hellgrau	RAL 7035	240V
TLCL87035-24	26mm	448mm	54.5mm	Hellgrau	RAL 7035	
TLCL89005	26mm	448mm	54.5mm	Tiefschwarz	RAL 9005	240V
TLCL89005-24	26mm	448mm	54.5mm	Tiefschwarz	RAL 9005	

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

100-240 V auf Wunsch verfügbar.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE