

# Sockel Front- und Rückblenden | Wandgehäuse, P



Dieser Sockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft.

## MERKMALE

Beschreibung: 4 Ecksegmente mit abnehmbaren Frontblenden. Die Seitenblenden PA müssen separat bestellt werden. Erhältlich sind 100 und 200 mm hohe Sockel. Eine Gehäusebearbeitung ist nötig.

Material: Ecksegmente 2,5 mm Stahlblech, Blenden 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 4 Eckstücke und 2 Frontblenden mit Montagematerial.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Dicke:</b>      | 1.5mm             |
| <b>Material:</b>   | Baustahl          |
| <b>Oberfläche:</b> | Pulverbeschichtet |
| <b>Farbcode:</b>   | RAL 7022          |
| <b>Farbe:</b>      | Umbragrau         |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Kompatible Gehäusebreite | Gehäusematerial | Produktfamilie |
|---------------|-------|--------|-------|--------------------------|-----------------|----------------|
| P1080         | 100mm | 793mm  | 95mm  | 800mm                    | Baustahl        | Wandschränke   |
| P2080         | 200mm | 793mm  | 95mm  | 800mm                    | Baustahl        | Wandschränke   |
| P1120         | 100mm | 1193mm | 95mm  | 1200mm                   | Baustahl        | Wandschränke   |
| P2120         | 200mm | 1193mm | 95mm  | 1200mm                   | Baustahl        | Wandschränke   |
| P1100         | 100mm | 993mm  | 95mm  | 1000mm                   | Baustahl        | Wandschränke   |
| P2100         | 200mm | 993mm  | 95mm  | 1000mm                   | Baustahl        | Wandschränke   |
| P1060         | 100mm | 593mm  | 95mm  | 600mm                    | Baustahl        | Wandschränke   |
| P2060         | 200mm | 593mm  | 95mm  | 600mm                    | Baustahl        | Wandschränke   |
| P1040         | 100mm | 393mm  | 95mm  | 400mm                    | Baustahl        | Wandschränke   |
| P2040         | 200mm | 393mm  | 95mm  | 400mm                    | Baustahl        | Wandschränke   |
| P1050         | 100mm | 493mm  | 95mm  | 500mm                    | Baustahl        | Wandschränke   |
| P2050         | 200mm | 493mm  | 95mm  | 500mm                    | Baustahl        | Wandschränke   |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.