

Sicherheitsglastüren | Schaltschränke, DNG



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

MERKMALE

Beschreibung: Standardtür mit klarem Sicherheitsglaseinsatz für optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Schloss und Türprofilrahmen. Erlaubt alle Optionen des Schließprogramms. Kompatibel mit anreihbaren und kompakten Gehäuseserien.

Material: Rahmen: 2 mm Stahlblech. Sichtfeld: 4 mm VSG – Verbundsicherheitsglas.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Montagemöglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMK01.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	2mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe	Breite	Tiefe	Fenstergröße	Gehäusematerial
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Baustahl
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Baustahl
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Baustahl
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Baustahl
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Baustahl
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Baustahl
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Baustahl
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Baustahl
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Baustahl
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Baustahl
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Baustahl
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Baustahl
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Baustahl
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.