

# Ventilationsdach | Schaltschränke, CVR

Das Lüftungsdachblech sorgt für eine kostengünstige, natürliche Belüftung und hält Insekten und Staub fern.



## MERKMALE

Beschreibung: Angehobenes Dach mit 2,5 mm Lüftungsöffnungen und Filtermaterial.

Material: 1,5 mm Stahlblech, Filtermaterial: EU 4 nach DIN 24185.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Temperaturbeständigkeit: 100°C.

Schutzart: Entspricht IP 31 | TYPE 1.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagewinkeln und Filtermaterial.

Bemerkung: Hebt die Schrankhöhe um 40 mm an.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Dicke:</b>      | 1.5mm             |
| <b>Farbe:</b>      | Hellgrau          |
| <b>Material:</b>   | Baustahl          |
| <b>Oberfläche:</b> | Pulverbeschichtet |
| <b>Farbcode:</b>   | RAL 7035          |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Produktfamilie | Gehäusematerial | Schnelles Schiff |
|---------------|------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| CVR0505R5     | 58mm | 500mm  | 500mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0603R5     | 58mm | 600mm  | 300mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0604R5     | 58mm | 600mm  | 400mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0605R5     | 58mm | 600mm  | 500mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0606R5     | 58mm | 600mm  | 600mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0608R5     | 58mm | 600mm  | 800mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0803R5     | 58mm | 800mm  | 300mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0804R5     | 58mm | 800mm  | 400mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0805R5     | 58mm | 800mm  | 500mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0806R5     | 58mm | 800mm  | 600mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0808R5     | 58mm | 800mm  | 800mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR0809R5     | 58mm | 800mm  | 900mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1003R5     | 58mm | 1000mm | 300mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1004R5     | 58mm | 1000mm | 400mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1005R5     | 58mm | 1000mm | 500mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1006R5     | 58mm | 1000mm | 600mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Produktfamilie | Gehäusematerial | Schnelles Schiff |
|---------------|------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| CVR1008R5     | 58mm | 1000mm | 800mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1203R5     | 58mm | 1200mm | 300mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1204R5     | 58mm | 1200mm | 400mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1205R5     | 58mm | 1200mm | 500mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1206R5     | 58mm | 1200mm | 600mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1208R5     | 58mm | 1200mm | 800mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1604R5     | 58mm | 1600mm | 400mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1605R5     | 58mm | 1600mm | 500mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |
| CVR1606R5     | 58mm | 1600mm | 600mm | Freistehend    | Baustahl        | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**