

# nVent LENTON Quick Wedge Replacement Pin

Wedge pins are provided with the purchase of couplers. Replacement wedge pins are made available as a convenience, should any get lost on the jobsite.



## MERKMALE

Package comes with twenty-six replacement wedge pins and one grommet

Designed to withstand the forces required for assembly

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Oberfläche              | Bewehrungsstabgröße, metrisch | Größe Armierung, USA | Größe Armierung, Kanada | Durchmesser (Ø) |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| ML4PKG26      | 145860        | Blank                   | 12 mm                         | #4                   | 10M                     | 13 mm           |
| ML4GPKG26     |               | Mechanisch galvanisiert | 12 mm                         | #4                   | 10M                     | 13 mm           |
| ML5PKG26      | 145870        | Blank                   | 16 mm                         | #5                   | 15M                     | 13 mm           |
| ML5GPKG26     |               | Mechanisch galvanisiert | 16 mm                         | #5                   | 15M                     | 13 mm           |
| ML6PKG26      | 145880        | Blank                   | 20 mm                         | #6                   | 20M                     | 16 mm           |
| ML6GPKG26     |               | Mechanisch galvanisiert | 20 mm                         | #6                   | 20M                     | 16 mm           |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) | Stückgewicht |
|---------------|---------------|-----------|--------------|
| ML4PKG26      | 145860        | 40mm      | 0.03 kg      |
| ML4GPKG26     |               | 40mm      | 0.03 kg      |
| ML5PKG26      | 145870        | 46mm      | 0.04 kg      |
| ML5GPKG26     |               | 46mm      | 0.04 kg      |
| ML6PKG26      | 145880        | 53mm      | 0.06 kg      |
| ML6GPKG26     |               | 53mm      | 0.06 kg      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**