

Kabeleinführungssysteme

CONNECT AND PROTECT

Schnellere und einfachere
Kabeldurchführung und Montage



Die Kabeleinführung von nVent HOFFMAN ermöglicht dank unterschiedlicher Formen und Größen eine schnellere und sicherere Kabeleinführung ohne Werkzeuge.

Das neue bedienerfreundliche Kabeleinführungsportfolio von nVent HOFFMAN erlaubt die schnellere und einfachere Kabeldurchführung und -installation in Schaltschränken. Das Portfolio zeichnet sich durch versiegelte Eintrittspunkte für die Kabel und hohe Berührungsschutz-/Eindringsschutzkenndaten – IP54 und IP66 – in Bezug auf Staub, Wasser und Schwingungen aus.

Als Ergänzung zum umfangreichen Portfolio an Schaltschranklösungen von nVent HOFFMAN dienen diese Kabeleinführungssysteme zum Abdichten und Terminieren von Geräten, um die im Gehäuse verbauten elektrischen Teile zu schützen. Hierbei werden sowohl die Gesamtintegrität als auch die Robustheit des Schaltschranks bewahrt.

DIE VORTEILE SIND:

Sichere Dichtungen
und Zugentlastung

Einfachere Montage
bei beengten
Platzverhältnissen


50 % Zeitersparnis –
und mehr Flexibilität

VORGESTELLTE PRODUKTE

Das umfassende Portfolio enthält:

Angeschlossene Kabeleinführungsflansche

- Ideal geeignet für industrielle Schaltschränke, die eine sichere Abdichtung und Zugentlastung für Kabel mit und ohne Stecker benötigen
- Einfachere Anpassungen vor Ort, da Öffnungen und Tüllen ohne Demontage des Rahmens angepasst werden können
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Bemessung von Durchführungsöffnungen und deutlich geringere Arbeitskosten



Kabeleinführungszubehör

Zeitersparnis und Flexibilität

- Neues Zubehör und Werkzeuge, darunter Verriegelungsrahmen, einrastende Inlays, Stanzwerkzeuge und Verschlussstopfen
- Schnellere und einfachere Kabelmontage mit geringerem Arbeitsaufwand
- Alles aus einer Hand: reduzierter Arbeitsaufwand durch Kompatibilität mit Schranklösungen



Kabeleinführungsplatten

Einfachere Montage bei beengten Platzverhältnissen

- Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen die Installation in beengten Räumen erfolgen muss
- Ermöglicht eine schnelle und einfache Einführung von nicht konfektionierten Kabeln und Pneumatikschläuchen bei kleiner Fläche
- Einfache Installation: Einfach die Oberflächenmembran durchstechen und die Kabel oder Pneumatikschläuche einführen.
- Kabeleinführungsplatten mit Schutzart IP66, ohne Werkzeug oder mit Schrauben befestigt



- Kabeleinführungsplatten mit Schutzart IP54, ohne Werkzeug
- Runde Kabeleinführungsplatten mit Schutzart IP54, ohne Werkzeug



- Kabeleinführungsplatten bieten eine sehr flache, platzsparende professionelle Kabeleinführung mit einer sehr guten Abdichtung. Die spezielle Form der Membran-Tülle sorgt für eine optimale Zugentlastung.

ERFAHREN SIE MEHR

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren nVent HOFFMAN Händler vor Ort oder besuchen Sie [nVent.com/HOFFMAN](https://www.nVent.com/HOFFMAN).



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER