


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded

Power Utilities

Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets

Horizontal rail type "light"

Aluminum construction

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 7.5 kg

Supplied as space-saving flat-pack

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Griff enthalten
24564-433	6 U	295 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Nein
24564-432	6 U	235 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm	Nein
24564-431	6 U	175 mm	1	Rückwandplatte	160 mm	Nein
24564-133	3 U	295 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Nein
24564-132	3 U	235 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm	Nein
24564-131	3 U	175 mm	1	Rückwandplatte	160 mm	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Befestigung	Entspricht	EMV-Schirmung	Produkttyp	Breite Gestell	Statische Last
24564-433	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP	7.5 kgf
24564-432	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP	7.5 kgf
24564-431	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP	7.5 kgf
24564-133	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP	7.5 kgf
24564-132	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP	7.5 kgf
24564-131	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP	7.5 kgf

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Subrack is not prepared for shielding, retrofit for protection class IP 20 possible

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE