

Schutzschlauchsystem für Parallel-Heizbänder



Bei der nVent RAYCHEM CCON25 Serie handelt es sich um Rohrleitungssysteme für zusätzlichen mechanischen Schutz, wenn Anschlusskästen verwendet werden, die vom Rohr entfernt montiert sind.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Montage

Erhältlich in verschiedenen Werkstoffen für unterschiedliche Temperaturen

Hervorragender mechanischer Schutz

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Kabeltyp: Für Parallelheizelemente

Installation im Freien: Ja

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Material	Außendurchmesser	Betriebstemperatur
1244-003280	CCON25-CMT-25M	Modified Polyamide	28.5 mm	-40 to 135 °C
1244-003281	CCON25-CMT-2M	Modified Polyamide	28.5 mm	-40 to 135 °C
1244-003474	CCON25-CMT/HT-1.67/0.33M	Modified Polyamide	28.8 mm	-40 to 135 °C
1244-003284	CCON25-CHT-2M	PFA	28.8 mm	-200 to 260 °C
1244-003283	CCON25-CHT-25M	PFA	28.8 mm	-200 to 260 °C

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT