

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans

Energieversorger

Interscale mounting plate with built-in fan holder and fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m3/h.

EIGENSCHAFTEN

Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions

Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material

Mounting plate fixes into desktop case with 4 plastic feet or into 19" case with 4 screws

For technical data of fans, please see delivery includes

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Höhe	Material	Product Family	Product Type
24827-105	444 mm	177 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-107	444 mm	310 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-154	221 mm	177 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-155	221 mm	221 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-175	310 mm	221 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-195	399 mm	221 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-197	399 mm	310 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate

Katalognummer	Breite	Tiefe	Höhe	Material	Product Family	Product Type
24827-255	221 mm	221 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-275	310 mm	221 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-295	399 mm	221 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-297	399 mm	310 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-375	310 mm	221 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-395	399 mm	221 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-397	399 mm	310 mm	1 mm	Stahl	Interscale	Mounting Plate
24827-254					Interscale	Mounting Plate
24827-205						Mounting Plate
24827-207						Mounting Plate
24827-305						Mounting Plate
24827-307						Mounting Plate

Table 2/2

Katalognummer	Rack Width	Typ	Kompatibel mit
24827-105	19 HP	Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-107	19 HP	Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-154		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-155		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-175		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Katalognummer	Rack Width	Typ	Kompatibel mit
24827-195		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-197		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-255		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-275		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-295		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-297		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-375		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-395		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-397		Mounting Plate	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
24827-254		Mounting Plate	
24827-205			
24827-207			
24827-305			
24827-307			

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE