

EM-Defrost-Matte



nVent RAYCHEM EM-DEFROST-MAT-3M2 ist eine tragbare und flexible Heizmatte zum Auftauen von Erde, Sand, Abwasserrohren, Zuführungsleitungen in Silos oder Silageballen und gefrorenen Wasserleitungen. Auch für die Temperaturhaltung von Strom- und Telefonleitungen, Maschinen, Mauerwerk und Frischwasser-Bohrlöchern.

EIGENSCHAFTEN

Robust und tragbar: breite Tragegriffe

Sicher: integrierter Temperaturschutz

Hohe Sichtbarkeit: kontrastierende schwarze Streifen auf gelbem Hintergrund

Einfache und schnelle Installation: einfache Implementierung und vorinstallierter EU-Stecker

Ösen an den Seiten zum Befestigen oder Aufhängen

Cold lead length 3 m

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Nennspannung	Nominal Power Output @ 230V	Strom	Länge des Kaltleiters	Länge
1244-018413	EM-DEFROST-MAT-3.0M2	230 V	300 W/m	1000 W	3 m	3100 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Breite	Dicke
1244-018413	EM-DEFROST-MAT-3.0M2	1150 mm	20 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT