


Novastar Glass Door, 180° Opening Angle

Energieversorger



Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.

ZERTIFIZIERUNGEN



EIGENSCHAFTEN

Glass type: ESG 6 mm, EN 12150

Opening angle 180°

Lock with key

Can be assembled at front and rear

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Rack Height	Höhe	Breite	Farbe	Color Code	Product Type
27230-001	6 U	323 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-002	9 U	422 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-003	12 U	555 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-004	16 U	733 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-005	20 U	911 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-006	25 U	1133 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-028	29 U	1345 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-007	34 U	1534 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-008	38 U	1711 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-009	43 U	1933 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door
27230-010	47 U	2111 mm	553 mm	Light Grey	RAL 7035	Cabinet Door

Table 2/2

Katalognummer	Typ
27230-001	Glass Door
27230-002	Glass Door
27230-003	Glass Door
27230-004	Glass Door
27230-005	Glass Door

Katalognummer	Typ
27230-006	Glass Door
27230-028	Glass Door
27230-007	Glass Door
27230-008	Glass Door
27230-009	Glass Door
27230-010	Glass Door

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE