

# TT-TS12 Alarmzentrale



nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12 Touchscreen-Auswerteeinheit bietet eine grafische Bedienoberfläche zur Verwaltung und Anzeige von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 250 externen Leckage-Erkennungsschaltkreisen. Mit interaktiven und dynamischen Leckagestellenkarten und -anzeigen kann der Leckstandort auf dem Grundriss, dem Rohrleitungslayout oder dem Foto eines Einzelteils an Anlage angezeigt werden. Statusanzeige aller Leckage-Sensorleitungen auf einen Blick. Funktioniert mit TTSIM oder drahtlosen Mesh-Sendern.

## EIGENSCHAFTEN

Einfach zu installieren, einzurichten und zu betreiben

Grafische Anzeige der Leckstelle: 12" full color, high resolution SVGA touch screen display

Flexible Schnittstellenoptionen: Akustische Alarme, Summenalarmrelais, serielle Datenübertragung und eine Web-Oberfläche gehören zur Standardausstattung

Onboard memory for up to 5000 events, simple off-line archiving and software updates

Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen

Email alerts allow 24/7 remote notification of an alarm

CE and UL 508 compliant

## SPEZIFIKATIONEN

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Relaiskontakte:</b>     | 8 Relays (4 System, 4 User Programmable) |
| <b>Display:</b>            | 12" Touch Screen, TFT LCD                |
| <b>Tiefe:</b>              | 210 mm                                   |
| <b>Höhe:</b>               | 400 mm                                   |
| <b>Breite:</b>             | 500 mm                                   |
| <b>Betriebstemperatur:</b> | -20 bis 60 °C                            |

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelname           | Anzahl der TTSIM |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1244-015332   | TT-TS12-E-PANEL-S1-1  | 1 x TTSIM-1      |
| 1244-015336   | TT-TS12-E-PANEL-S1A-1 | 1 x TTSIM-1A     |

| Katalognummer | Artikelname           | Anzahl der TTSIM |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1244-015333   | TT-TS12-E-PANEL-S1-2  | 2 x TTSIM-1      |
| 1244-015337   | TT-TS12-E-PANEL-S1A-2 | 2 x TTSIM-1A     |
| 1244-015334   | TT-TS12-E-PANEL-S1-3  | 3 x TTSIM-1      |
| 1244-015338   | TT-TS12-E-PANEL-S1A-3 | 3 x TTSIM-1A     |
| 1244-015335   | TT-TS12-E-PANEL-S1-4  | 4 x TTSIM-1      |
| 1244-015339   | TT-TS12-E-PANEL-S1A-4 | 4 x TTSIM-1A     |
| 1244-015331   | TT-TS12-E-PANEL-0     | Nein             |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

Tel +1.800.545.6258  
Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688  
Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800  
Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**