TT3000 Sensorkabel für leitende Flüssigkeiten, modular

nVent RAYCHEM TraCetek TT3000–XX-MC sind eine Reihe modularer Leckageerkennungskabel fester Länge mit Metallverbindern, die zum Erkennen von verschütteten und ausgetretenen leitenden Flüssigkeiten, einschließlich Abwässern, Säuren, Basen und gefährlichen Abfallströmen, verwendet werden. Das Kabel ist mit einem Alarm- und Ortungsmodul ausgestattet und erkennt das Austreten wässriger Chemikalien, löst einen Alarm aus und lokalisiert den Ort. Das Kabel ist für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, einschließlich Bodenflächen, Unterböden, Gerätestandorten, Rohren, Lagertanks und Gräben.

EIGENSCHAFTEN

- Fortschrittliche Technologie: leitfähige Polymer- und Fluorpolymer-Konstruktion, mechanisch stark und beständig gegen Chemikalien
- Einfache und schnelle Installation: klein, leicht und flexibel
- Unkompliziert in der Auslegung
- Verteiltes Erkennen und Auffinden von Lecks in einer Vielzahl von Bereichen
- Zuverlässig und haltbar: 5 year product warranty available

SPEZIFIKATIONEN

Außendurchmesser:	6 mm
Max. Betriebstemperatur:	85 °C
Erfassung:	Leitfähige Flüssigkeiten und wässrige Chemikalien
Erkennungsmethode:	Raychem leitende Polymertechnologie
Modell:	Sensorkabel

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge
048179-000	TT3000-15M/50FT-MC	15 m
103619-000	TT3000-7.5M/25FT-MC	7.5 m

Katalognummer	Artikelname	Länge
148983-000	TT3000-0.3M/1FT-MC	0.3 m
262789-000	TT3000-1.5M/5FT-MC	1.5 m
301795-000	TT3000-30M/100FT-MC	30 m
492017-000	TT3000-60M/200FT-MC	60 m
792293-000	TT3000-4.5M/15FT-MC	4.5 m
842667-000	TT3000-3M/10FT-MC	3 m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:
RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT