

XL-Trace vorkonfektioniertes, raucharmes und halogenfreies selbstregulierendes Kabelkit



Die nVent RAYCHEM-Garnituren bestehen aus dem selbstregelnden 10XL2-ZH-Heizband mit vorinstalliertem LSZH-Kaltleiter (raucharm, halogenfrei) von 4 m Länge, einem Kaltleiter-Heizband-Adapter und einem Endabschluss. Die Garnituren gibt es in festen Längen zwischen 3 und 30 m. Werksseitig konfektioniert und elektrisch getestet.

EIGENSCHAFTEN

Unerreichte Sicherheit, raucharme und halogenfreie Konstruktion: up to 90% less smoke emissions and improved self-extinguishing properties

Energieeffizient: selbstregulierendes Kabel, größere Einsparungen bei Verwendung mit proportionalem Umgebungssensor-Controller (PASC), keine Kabelüberhitzung möglich

Einfache Montage, vorkonfektionierte Sets

Halogenfrei: Gemäß IEC60754-1 geprüft und konform

Verbesserte Selbstverlöschungseigenschaften gemäß Entflammbarkeitsprüfung nach IEC62395

SPEZIFIKATIONEN

Länge des Kaltleiters:	4 m
Nennhöhe:	6,8 mm
Nominal Power Output @ 5°C, 230V:	10 W/m
Nennweite:	13,8 mm
Max Continuous Exposure Temperature, Power On:	65 °C
Versorgungsspannung:	220 – 240 V
Mindestinstallationstemperatur:	-40 °C
Erdleitertyp:	Schutzgeflecht
Außenmantelwerkstoff:	Raucharm und halogenfrei
Farbe:	Pflaume
Heizbandtechnologie:	Selbstregelnd

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge
1244-021271	10XL2-ZH-KIT-3m	3 m
1244-021272	10XL2-ZH-KIT-5m	5 m
1244-021273	10XL2-ZH-KIT-8m	8 m
1244-021274	10XL2-ZH-KIT-12m	12 m
1244-021275	10XL2-ZH-KIT-16m	16 m
1244-021276	10XL2-ZH-KIT-20m	20 m
1244-021277	10XL2-ZH-KIT-25m	25 m
1244-021278	10XL2-ZH-KIT-30m	30 m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT