

Modulares Überbrückungskabel, Metallverbinder

nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX ist ein Sortiment an Verbindungsleitungen mit Metallverbindern, das in unterschiedlichen Festlängen verfügbar ist.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Installation, modular

Unkompliziert in der Auslegung

SPEZIFIKATIONEN

Aderanzahl:	4
Außendurchmesser:	4,2 mm
Kabelschutzleitergröße:	18 AWG
Aderidentifikation:	Farbe
Leitermaterial:	Kupfer
Werkstoff der Außenummantelung:	ECTFE
Isolationsmaterial:	Fluoriertes Ethylenpropylen (FEP)
Kontaktmaterial:	Metall

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge	Farbe
013247-000	TT-MJC-1M/3FT-MC	1 m	Transparenter Mantel
057111-000	TT-MJC-15M/50FT-MC	15 m	Transparenter Mantel
078783-000	TT-MJC-3M/10FT-MC	3 m	Transparenter Mantel
169643-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC	7.5 m	Transparenter Mantel
935637-000	TT-MJC-30M/100FT-MC	30 m	Transparenter Mantel
664356-000	TT-MJC-30M/100FT-MC-BLK	30 m	Schwarz

Katalognummer	Artikelname	Länge	Farbe
678452-000	TT-MJC-15M/50FT-MC-BLK	15 m	Schwarz
693994-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC-BLK	7.5 m	Schwarz
709898-000	TT-MJC-3M/10FT-MC-BLK	3 m	Schwarz
726164-000	TT-MJC-1M/3FT-MC-BLK	1 m	Schwarz

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT