

Senkkopfschraube, Torx

Zum Anschrauben oder Anieten an Leiterkarten.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zum Anschrauben von Baugruppenträger- oder Gehäusezubehör

SPEZIFIKATIONEN

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO

Typ: Senkkopfschraube

Produkttyp: Schraube

Table 1/2

Katalognummer	Länge	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Passt zu
24560-146	5mm	Stahl	Vernickelt	100	M2.5	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub
24571-373	8mm	Stahl	Vernickelt	100	M4	RatiopacPRO

Table 2/2

Katalognummer	Drehmoment	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
---------------	------------	------------------	------------------

24560-146		RoHS	No
24571-373	2.4N·m		No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE