

# NGC-40-Serie, Bridge-Modul



nVent RAYCHEM NGC-40 Serie – Das Brückenmodul bildet die Schnittstelle zwischen dem internen CAN-basierten Netzwerk eines Bedienfelds und den vorgeschalteten Geräten. Es unterstützt zahlreiche Kommunikations-Ports und erlaubt den Anschluss externer Geräte über serielle und Ethernet-Anschlüsse: Jedes verfügt über zwei RS-485-Ports, einen RS-232-Port und ein 10/100 Base-T-Ethernet-Netzwerk mit programmierbaren Kommunikationsparametern. Es können maximal 80 NGC-40-Module, eine Kombination von HTC, HTC3 oder Ein-/Ausgangsmodule, mit einem NGC-40-BRIDGE Modul verbunden werden.

## EIGENSCHAFTEN

Stellt die Schnittstelle zwischen dem NGC-40-System und allen vorgeschalteten Geräten bereit

Dient auch zum Kommunizieren mit anderen HTC-Modulen im NGC-40-System

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelname   | Nennspannung | Nennspannung styp | Betriebstemperatur | Supporting Protocol, CAN | Modulanzahl |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 10730-002     | NGC-40-BRIDGE | 24 V         | DC                | -40 to 65 °C       | Ja                       | 80          |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelname   | Höhe  | Breite | Tiefe    |
|---------------|---------------|-------|--------|----------|
| 10730-002     | NGC-40-BRIDGE | 87 mm | 45 mm  | 106.4 mm |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,  
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asien-Pazifik**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Lateinamerika**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**