

T2Red und Reflecta selbstregelndes Fußbodenheizungssystem



nVent RAYCHEM T2Red und Reflecta kombinieren ein selbstregulierendes Fußbodenheizkabel mit perfekter Wärmeverteilung und Dämmplatten. Geeignet für Neubau- oder Renovierungsprojekte. Sie können unter Bodenbelägen jeglicher Art verlegt werden, ohne dass Überhitzungsgefahr besteht. Ideal für Holz- und Parkettböden, aber auch für Naturstein und Keramikfliesen.

EIGENSCHAFTEN

Energieeffizient und selbstregulierend: automatische Anpassung der Wärmeabgabe, mehr Wärme in der Nähe von Fenstern, weniger Wärme unter dem Mobiliar

Maximaler Komfort mit T2Reflecta-Isolierungsplatte: die Wärme verteilt sich perfekt über dem gesamten Zimmer

Einfache, schnelle Installation: cut-to-length, no cold leads, If combined with Reflecta then pre-grooves serve as cable fixing tool and guarantee perfect cable distance of 100-200 or 300mm spacing, suitable for all sub-floors and floor coverings, meter markings, user-friendly connections kits

Sicherer und effizienter Betrieb: schnelle Erwärmung, gleichmäßige Temperatur im gesamten Zimmer, flexible Leistungsabgabe von 35-100 W/m², engere Schleifen für höhere Leistung und breitere Schleifen für niedrigere Leistung, keine Überhitzung

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

Erweiterte Regelungsoptionen verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelname	Heizbandtechnologie	Nennspannung	Leistung	Power Output, Typical	Außenmantelwerkstoff
948739-000	T2-RED	Selbstregelnd	230 V	5 – 15 W/m	80 – 125 W/m ²	Fluoropolymer

Table 2/3

Katalognummer	Artikelname	Farbe	Erdleitertyp	Mindestinstallations-temperatur	Nennweite	Nennhöhe
---------------	-------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------	----------

948739-000	T2-RED	Rot	Schutzgeflecht	5 °C	8.5 mm	5.8 mm
------------	--------	-----	----------------	------	--------	--------

Table 3/3

Katalognummer	Artikelname	Nenngewicht des Kabels	Max. Heizkreislänge	Schutzschalter
948739-000	T2-RED	68 g/m	100 m	C-Charakteristik: 10 A

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT