

19"-Lüftereinheit, 1 HE, Fernüberwachung, 6 Lüfter, 100-240 VAC

KATALOGNUMMER

10713-554



Lüftereinschub mit ModBus Interface zum Einbau in einen 1-HE-Montageplatz im Schrank

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Lüftergeschwindigkeit temperaturgesteuert

ModBus-Schnittstelle für Fernüberwachung und -steuerung

Temperaturschwelle für die Lüftersteuerung an der Frontplatte einstellbar

Signalisierung von Lüfterausfall und Übertemperatur durch 2 LEDs und potenzialfreie Relaisausgänge

Integriertes Netzteil mit Weitbereichseingang (100 V – 240 V)

Weniger als 1 HE (42 mm) in der Höhe. Das erleichtert die Montage an Gleitschienen

2 NTC-Temperatursensoren mit Kabeln enthalten

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Lüftereinheit

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstrom: 1089m³/h

Geräuschpegel: 59.5dB(A)

Strom: 97W

Max. statischer Druck: 78Pa

Umgebungstemperatur: -10 to 70°C

Lebensdauer, L10 bei 40 °C: 99558h

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Aluminium verzinkt; Eloxiert

Material: Stahl; Aluminium

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE