

19-Zoll-Schubfach mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005

19-Zoll-Schrankeinschub mit Tastatur und Vollauszug.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ausziehbare 1 HE Schublade mit Tastatur einschließlich Funktionstasten, Nummernblock, Touchpad.

Arretierung bei Vollauszug und im eingeschobenen Zustand

Anschluss zu USB für Tastatur und Maus

Einbaumaß 19-Zoll-Holmabstand (c-Maß) von 470 bis 700 mm)

Farbe Tiefschwarz (RAL 9005)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellschubfach

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Farbe	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Typ
60118-566	1U	400mm	Tiefschwarz	1	RAL 9005	Tastatur

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Farbe	Anzahl Verpackungen	Farbcode	Typ
60118-569	1U	400mm	Tiefschwarz	1	RAL 9005	Tastatur
60118-568	1U	400mm	Tiefschwarz	1	RAL 9005	Tastatur
60118-567	1U	400mm	Tiefschwarz	1	RAL 9005	Tastatur

Table 2/2

Katalognummer	Passt zu	Tastaturtyp	Schnelles Schiff
60118-566	19-Zoll-Schaltschränke	QWERTZ	No
60118-569	19-Zoll-Schaltschränke	QWERTY UK	No
60118-568	19-Zoll-Schaltschränke	AZERTY	No
60118-567	19-Zoll-Schaltschränke	QWERTY USA	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Tastaturlayouts, Trackball und Anschlüsse auf Anfrage.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE