


Käfigmuttersatz, M6, 100 Stck

KATALOGNUMMER

21100-004



Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschrittenen Gewinden leicht austauschbar. Die Käfigmuttern lassen sich hervorragend an dünnen oder weichen Werkstoffen verwenden, in die kein Gewinde geschnitten werden kann.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung von Teilen, die eine Gewindegröße von M4 oder M5 erfordern

Um eine Erdung sicherzustellen, eine Erdungsmutter und eine passende Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt verwenden

PRODUKTMERKMALE

Oberfläche: Verzinkt

Anzahl Verpackungen: 100

Gewindegröße: M6

Material: Stahl

Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Comptec; Inpac; MultipacPRO

Produkttyp: Mutter

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE