

Rack Safety Plus, 3 HE, 400 V AC, 63 A, CEE

KATALOGNUMMER

21270-063



Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Wechselstrom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Notausschalter-Funktion ausgestattet.

MERKMALE

19 Zoll, 4 HE Stromverteilungs-Einheit mit Not-Aus-Funktion

Versorgt elektrische oder elektronische Geräte als zentrale Stromverteilungseinheit mit Wechselstrom

230/400 V 3-phasig, 63-A-Netzanschluss mit Netzschutzschalter.

AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter

Permanente AC-Ausgänge (Service)

Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert

Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher

An das System kann ein zusätzlicher externer Not-Aus-Taster angeschlossen werden

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Netzverteiler

Zubehörtyp: Stromverteilungszubehör

Abdeckung Schutzschalter: Ja

EMV-Filter: Nein

Funktion: Not-Aus

Eingangsspannung AC: 400V

Einschaltstrombegrenzer: Nein

Anzahl Phasen: 3

Höhe Gestell: 4U

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung: Ja

Typ Buchse: CEE; IEC C13

Überspannungsableiter: Nein

Passt zu: Varistar; Varistar CP; Novastar

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE