

RackChiller Hintertür Wasseranschluss, aktiv oder passiv

KATALOGNUMMER

23130-593



Die geflochtenen Edelstahlschläuche passen nahtlos an die RackChiller Rear Door und die entsprechenden Zubehörpakete. Sie sind an beiden Enden mit G 1 1/4" Überwurfmuttern ausgestattet. Die integrierte Drehverbindung zum Wärmetauscher ermöglicht eine einfache Bedienung der Tür.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Paar umflochtene, flexible Wellschläuche aus Edelstahl

Eine Seite jedes Schlauchs hat eine Drehverbindung zur Vermeidung von Torsionsspannungen beim Öffnen/Schließen der Tür

Überwurfmuttern mit G 1 1/4" Innengewinde für einfache Installation

Passt perfekt zur RackChiller Rear Door und dem entsprechenden Zubehör

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schlauch

Produktfamilie: RackChiller

Typ: Wasseranschluss

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE